



Akkumulator-bandfil, Typ: M12FBFL13



Beställningsdata

Ordernummer	077717 M12FBFL13
GTIN	4058546412456
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Extremt lätt batteridrivnen akkumulator-bandfil (endast 1,0 kg eller 1,1 kg med ett 2Ah batteri) för utmattningsfritt arbete.

- **Två hastighetslägen + styrenhet för variabel hastighet.**
- **Bakåt – gör det möjligt för användaren att välja remriktning för att styra riktningen på gnistor/spån.**
- **360-gradig verktygsfri justering av huvudet.**
- **Enhandsmanövrering – möjliggör arbete i trånga utrymmen och är idealisk för arbete i luften.**

leveransinnehåll:

Utan akkumulator och utan laddare.

OBS!:

Passande akkumulatörer och laddare finns från nr 073814.

Teknisk beskrivning

bandhastighet	0 - 1105 m/min
Energiförsörjning	Nätdriven
Antal ingående batterier	0
Slipbandets bredd	13 mm
Batterityp	Litiumjon

maximala vibrationer enligt EN	1,69 m/s ²
Batterispänning	12 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
Tillverkarens beteckning	M12 FBFL13
varvtalsområde	0 - 14500
vikt	1,1 kg
Slipbandets längd	457
Produktslag	Bandfil