

Honeywell**Kemikalieskyddshandske, par Flextril™ 211, Handskstorlek: 11****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 094797 11 |
| GTIN | 13603835714032 |
| Artikelklass | 04Q |

Beskrivning**Utförande:**

Flextril™ 211. Nitrilhandske med kemikalieskydd och **lätt genomskärningsskydd**. Med integrerad Honeywell Moisture Dispersion Technology för hög komfort. Hög fingerrörlighet och utmärkt grepp tack vare Flextril™-beläggningen. QR-koden på baksidan av handen ger enkel och snabb åtkomst till alla viktiga tekniska dokument och specifikationer. Godkänd för livsmedelskontakt

Skyddshandskar i kategori III.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Handskslag | Kemikalieskyddshandskar |
| tillverkarens beteckning | Flextril™ 211 |
| Serie | Flextril™ |
| Handskstorlek | 11 |
| Godstjocklek | 1,3 mm |

| | |
|-----------------------|--|
| Handskegenskap | Livsmedelscertifierad |
| Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 |
| EN 374 | Typ A (JKMOPT) |
| Kemikaliebeständighet | JKMOPT |
| EN 388 | 4X21A |
| EN 407 | X1XXXX |
| Material | Nitril |
| Hållarmaterial | Nitril |
| AQL | 0,65 |
| Längd | 350 mm |
| Tjocklek | 1,3 mm |
| Färg | blå/grå |
| Användningsdata | Flergångs |
| Standard/förordning | EN 374 |
| Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |