

**Honeywell****Kemikalieskyddshandske, par Flextril™ 101V, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	094796 7
GTIN	13603835716098
Artikelklass	04Q

**Beskrivning****Utförande:**

**Flextril™ 101V.** Nitrilhandske för kemikalieskydd för **torra och våta arbetsmiljöer**. Med integrerad Honeywell Moisture Dispersion Technology för hög komfort. Hög fingerrörlighet och utmärkt grepp tack vare Flextril™-beläggningen. QR-koden på baksidan av handen ger enkel och snabb åtkomst till alla viktiga tekniska dokument och specifikationer. Godkänd för livsmedelskontakt

Skyddshandskar i kategori III.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Godstjocklek	0,28 mm
Handskstorlek	7
tillverkarens beteckning	Flextril™ 101V
Handskslag	Kemikalieskyddshandskar
Serie	Flextril™

Handskegenskap	Livsmedelscertifierad
Skyddsklass	Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
EN 374	Typ A (JKNOPT)
Kemikaliebeständighet	JKONPT
EN 388	2X01X
Material	Nitril
Hållarmaterial	Nitril
AQL	0,65
Längd	330 mm
Tjocklek	0,28 mm
Färg	blå
Användningsdata	Flergångs
Standard/förordning	EN 374
Produktslag	Kemikalieskyddshandskar