

Honeywell**Kemikalieskyddshandske, par Flextril™ 211, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094797 10
GTIN	13603835714391
Artikelklass	04Q

Beskrivning**Utförande:**

Flextril™ 211. Nitrilhandske med kemikalieskydd och **lätt genomskärningsskydd**. Med integrerad Honeywell Moisture Dispersion Technology för hög komfort. Hög fingerrörlighet och utmärkt grepp tack vare Flextril™-beläggningen. QR-koden på baksidan av handen ger enkel och snabb åtkomst till alla viktiga tekniska dokument och specifikationer. Godkänd för livsmedelskontakt

Skyddshandskar i kategori III.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	Flextril™ 211
Godstjocklek	1,3 mm
Serie	Flextril™
Handskslag	Kemikalieskyddshandskar
Handskstorlek	10

Handskegenskap	Livsmedelscertifierad
Skyddsklass	Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
EN 374	Typ A (JKMOPT)
Kemikaliebeständighet	JKMOPT
EN 388	4X21A
EN 407	X1XXXX
Material	Nitril
Hållarmaterial	Nitril
AQL	0,65
Längd	350 mm
Tjocklek	1,3 mm
Färg	blå/grå
Användningsdata	Flergångs
Standard/förordning	EN 374
Produktslag	Kemikalieskyddshandskar