

Honeywell**Kemikalieskyddshandske, par Flextril™ 101V, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094796 10
GTIN	883940392059
Artikelklass	04Q

Beskrivning**Utförande:**

Flextril™ 101V. Nitrilhandske för kemikalieskydd för **torra och våta arbetsmiljöer**. Med integrerad Honeywell Moisture Dispersion Technology för hög komfort. Hög fingerrörlighet och utmärkt grepp tack vare Flextril™-beläggningen. QR-koden på baksidan av handen ger enkel och snabb åtkomst till alla viktiga tekniska dokument och specifikationer. Godkänd för livsmedelskontakt

Skyddshandskar i kategori III.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	Flextril™ 101V
Handskstorlek	10
Serie	Flextril™
Godstjocklek	0,28 mm
Handskslag	Kemikalieskyddshandskar

Handskegenskap	Livsmedelscertifierad
Skyddsklass	Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
EN 374	Typ A (JKNOPT)
Kemikaliebeständighet	JKONPT
EN 388	2X01X
Material	Nitril
Hållarmaterial	Nitril
AQL	0,65
Längd	330 mm
Tjocklek	0,28 mm
Färg	blå
Användningsdata	Flergångs
Standard/förordning	EN 374
Produktslag	Kemikalieskyddshandskar