

**Honeywell****Kemikalieskyddshandske, par Flextril™ 231, Handskstorlek: 11****Beställningsdata**

Ordernummer	094798 11
GTIN	13603835714070
Artikelklass	04Q

**Beskrivning****Utförande:**

**Flextril™ 231.** Nitrilhandkse med kemikalieskydd och **medelhög genomskärningsskydd**. Med integrerad Honeywell Moisture Dispersion Technology för hög komfort. Hög fingerrörlighet och utmärkt grepp tack vare Flextril™-beläggningen. QR-koden på baksidan av handen ger enkel och snabb åtkomst till alla viktiga tekniska dokument och specifikationer. Godkänd för livsmedelskontakt

Skyddshandskar i kategori III.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Handskslag	Kemikalieskyddshandskar
tillverkarens beteckning	Flextril™ 231
Godstjocklek	1,7 mm
Handskstorlek	11
Serie	Flextril™

Handskegenskap	Livsmedelscertifierad
Skyddsklass	Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
EN 374	Typ A (JKMOPT)
Kemikaliebeständighet	JKMOPT
EN 388	4X32C
EN 407	X1XXXX
Material	Nitril
Hållarmaterial	Nitril
AQL	0,65
Längd	320 mm
Tjocklek	1,7 mm
Färg	blå/grå
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	C
Standard/förordning	EN 374
Produktslag	Kemikalieskyddshandskar