

## ejendals

### Svetsskyddshandske, par Tegera® 130A, Handskstorlek: 10



#### Beställningsdata

Ordernummer	094103 10
GTIN	7340118312415
Artikelklass	04R

#### Beskrivning

##### Utförande:

**Tegera® 130A.** Ofodrad svetshandske med mycket god taktil känsla och förstärkt pekfinger. Sömmarna innehåller **Kevlar®-tråd** för användning i krävande arbetsmiljöer. Beständig mot **kontaktvärme upp till 100 °C.**

##### OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

#### Teknisk beskrivning

Handskstorlek	10
tillverkarens beteckning	TEGERA 130A
Handskegenskap	Flamresistens nivå 4
Användningsdata	Flergångs
Längd	300 - 350 mm
Hållarmaterial	Getnarvläder
Beläggningsvariant	Ingen beläggning

Innehåll	12
Material	Getnarvläder
användningsområde	Heavy Duty
Kontaktvärme upp till	100 °C
EN 388	3111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Typ B
Svetsmetod	WIG
Färg	gul / vit
Norm	EN 407
Produktslag	Svetshandskar