




## Centrerande skruvstycke, Bredd: 75mm



### Beställningsdata

Ordernummer	363300 75
GTIN	4067263950677
Artikelklass	30N

### Beskrivning

#### Utförande:

- Mycket god tillgänglighet och perfekt symmetriskt.
- Komplet härdad och med finfräst undersida.
- Spännback för ämnen och färdiga detaljer med minsta möjliga back-/ komponentlyft.
- Genom att vända på backarna kan man ändra spännområdet.
- Med automationsgränssnitt.
- Inklusive hål för LANG positioneringssystem, adapterbart på GARANT ZeroClamp och Erowa ITS148 (bara nr 363300 75) via mellanplatta.

#### Användningsdata:

Perfekt för 5-sidig bearbetning. Centrisk fastspänning.

#### Passar till:

Överbackar nr 363310 – 363324.

#### leveransinnehåll:

stomme, spindel, spindelmuttrar.

#### Specialtillbehör:

Momentnyckel nr 656050, hylsnyckelinsats nr 642229 12 (för storlek 75), nr 642229 13 (för storlek 120) spännkonsoler nr 363081 80 och 361165 CS1, GARANT spännbultar nr 363190, adapterplattor nr 363079, 363080, 363085 höjdkonsol nr 363090 (i kombination med nr 363079) montagestation nr 358595 52/96.

#### OBS!:

Passande överbackar nr 363310 – 363324 ingår inte i leveransen. Spännsituation S2 uppkommer om backen vänds.

**Teknisk beskrivning**

vikt	2,8 kg
B	75 mm
höjd H	46 mm
L	130 mm
Bredd	75 mm
maximal spännkraft	22 kN
max. åtdragningsmoment	75 Nm
Färgkod	HOLEX ZS 75
c/c	52 mm
Produktslag	Maskinskruvstycke