

ejendals

Handske, par Tegera® 806, Handskstorlek: 10



Beställningsdata

Ordernummer	094572 10
GTIN	7340118396736
Artikelklass	04R

Beskrivning

Utförande:

Tegera® 806. Skyddshandske utan beläggning. Avsett för torr miljö. Tunn 18-mätare Stickteknik för maximal beröring. Lämplig för **ESD-arbetsplatser**.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Handskar som skyddar mot elektrostatisk urladdning isolerar inte händerna mot elektrisk spänning.

Lämpar sig inte för arbeten på spänningsförande ledningar eller som skydd mot elektrisk stöt, utan bara för produktskydd.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	TEGERA 806
Handskstorlek	10
Innehåll	6

Stickningsteknik	18G
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
EN 388	1X42C
Hållarmaterial	Kolfiber, glasfiber, polyester, Spandex
Beläggningvariant	Ingen beläggning
användningsområde	Precision
Färg	grå
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	C
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar