

KÄRCHER**Industridammsugare, tillverkarens beteckning: IVRL-100DP****Beställningsdata**

Ordernummer	078522 IVRL-100DP
GTIN	4054278695136
Artikelklass	07D

Beskrivning**Utförande:**

Industridammsugare lämplig för uppsugning och avskiljning av **kylmedel, smörjemulsioner, vatten eller olja med fasta material (t.ex. metallspån)**.

- **Kompakt konstruktion och robust material för bästa rulleegenskaper.**
- **Högsta flexibilitet och lång hållbarhet med oljebeständig nätkabel.**
- **Sugdriften sker via en slanganslutning på sughuvudet som är vridbar 360°.**

2-motors 2,4 kW industriell dammsugare med **tippchassi, 100 liters behållare och integrerad fatpump** för enkel och fullständig tömning.

leveransinnehåll:

Med tippchassi och tömnings slang med nivåindikering. **Utan tillbehör. Passande tillbehör finns under nr 078524, 078529 och 078533.**

OBS!:

Ett utförande med 100 liters behållare av rostfritt stål finns under nr 078522 str. IVR-L100DP i vår e-butik.

Teknisk beskrivning

nominell anslutningsvidd	DN50 mm
--------------------------	---------

höjd	1320 mm
behållarvolym	100 l
effektförbrukning	2400 W
Bredd	660 mm
vakuum	230 mbar
vikt	57 kg
antal turbiner	2
bullernivå	68 dB(A)
Strömbrytare	ja
Energiförsörjning	Nätdriven
Längd	840 mm
dammklass – dammsugare	L
luftvolymström	148 l/s
kabellängd	6 m
Produktslag	Våt- och torrdammsugare