

Garant**Vario plus eco skärhållare rak, vänster, Spårbredd w: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274511 2
GTIN	4067263120414
Artikelklass	21U

Beskrivning**Passar till:**

Vario plus eco skärhållare nr 274501; 274502; 274531.

Observera:

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

OBS!:

För stickbredd 2 mm och 3 mm begränsas stickdjupet $t_{\max} = 21$ mm till arbetsstycken med upp till 150 mm diameter. För arbetsstycken med diameter > 150 mm gäller $t_{\max} = 17$ mm. Vid stickbredden 4 mm begränsas stickdjupet $t_{\max} = 28$ mm till arbetsstycken med diameter upp till 150 mm. För arbetsstycken med diameter > 150 mm gäller $t_{\max} = 24$ mm.

Teknisk beskrivning

Spännskruv	279815 9
maximalt sågdjup t_{\max}	21 mm
Serie	Eco
Passande vändskär	Nr 273656 – 273749

Användning	vänster
Invändig	ja
Produktslag	Skärhållare