

**Garant****Vario plus eco skärhållare rak, vänster, Spårbredd w: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274511 4
GTIN	4067263120438
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Passar till:**

Vario plus eco skärhållare nr 274501; 274502; 274531.

**Observera:**

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

**OBS!:**

För stickbredd 2 mm och 3 mm begränsas stickdjupet  $t_{\max} = 21$  mm till arbetsstycken med upp till 150 mm diameter. För arbetsstycken med diameter  $> 150$  mm gäller  $t_{\max} = 17$  mm. Vid stickbredden 4 mm begränsas stickdjupet  $t_{\max} = 28$  mm till arbetsstycken med diameter upp till 150 mm. För arbetsstycken med diameter  $> 150$  mm gäller  $t_{\max} = 24$  mm.

**Teknisk beskrivning**

maximalt sågdjup $t_{\max}$	28 mm
Spännskruv	279815 9
Passande vändskär	Nr 273656 – 273749
Serie	Vario Plus Eco

Användning	vänster
Invändig	ja
Produktslag	Skärhållare