

**Garant****Vario plus eco klämhallare vinklad 90°, Höger, Skaftbredd b: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274502 20
GTIN	4067263120483
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

**Passar till:**

Vario plus eco skärhållare nr 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

**leveransinnehåll:**

Inklusive monteringskruvar.

**OBS!:**

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master eco-fästen nr 317906 – 319136. Alternativ anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

**Teknisk beskrivning**

L <sub>1</sub>	54 mm
Skaftbredd b	20 mm
totallängd L	85 mm
L <sub>2</sub>	16 mm
Monteringskruv	279815 9
Serie	Eco
Användning	Höger

Invändig

ja

Produktlag

Klämhållare