


Garant**Vario plus eco klämhallare vinklad 90°, vänster, Skaftbredd b: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274503 20
GTIN	4067263133056
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

Passar till:

Vario plus eco skärhållare nr 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

leveransinnehåll:

Inklusive monteringskruvar.

OBS!:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master eco-fästen nr 317906 – 319136. Alternativ anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

L ₁	54 mm
Skaftbredd b	20 mm
Monteringskruv	279815 9
L ₂	16 mm
totallängd L	85 mm
Serie	Vario Plus Eco

Användning	vänster
Invändig	ja
Produktslag	Klämhållare