

Garant**Vario plus eco klämhallare vinklad 90°, Höger, Skaftbredd b: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274502 25
GTIN	4067263120490
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

Passar till:

Vario plus eco skärhållare nr 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

leveransinnehåll:

Inklusive monteringskruvar.

OBS!:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master eco-fästen nr 317906 – 319136. Alternativ anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

L ₁	54 mm
totallängd L	100 mm
Skaftbredd b	25 mm
L ₂	16 mm
Monteringskruv	279815 9
Serie	Vario Plus Eco
Användning	Höger

Invändig

ja

Produktlag

Klämhållare