



Sladdlös nibblare, Typ: M12FNB16-0



Beställningsdata

Ordernummer	078105 M12FNB16-0
GTIN	4058546374112
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Extremt lätt ackumulator-nibblare med autostyrningsstartfunktion (skärhastighet startar långsamt efter start) för ett arbetsdjup på upp till 168 mm.

· **Verktygsfri skärriktning ändras i steg om 90 grader.**

leveransinnehåll:

Utan batteri och utan laddare, i kartong.

Inkluderar 2 matrishållare i långt och kort utförande.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073808 – nr 073840.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	12 V
Energiförsörjning	Nätdriven
maximala vibrationer enligt EN	1,5 m/s ²
Skärbredd	5 mm

vikt	1 kg
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	0
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ HB 12 V
minsta kurvradie	40,7 mm
maximal skärkapacitet i stål	1,6 mm
maximal sjärkapacitet i aluminium	2,1 mm