

mimatic
Tool Systems**Grundhållare weldon-skaft, Typ: 19/30****Beställningsdata**

Ordernummer	218205 19/30
GTIN	2050001737304
Artikelklass	29B

Beskrivning**Utförande:**

Sågbladen fästes med en skruv i centrum. **Quadrogon-gränssnitt** för bättre kraftöverföring och vridstyvhet.

leveransinnehåll:

Inklusive spännskiva och spännskruv.

Invändig: ja

Spänndiameter d_1 : 30 mm

Kraglängd L_1 : 55 mm

totallängd L_{tot} : 128 mm

Skaftdiameter D_s h6: 32 mm

Spännskiva: 219846

Spännskruv: 219838 (SW3; 10,5 Nm)

Teknisk beskrivning

Spännskiva	219846
Spänndiameter d_1	30 mm
totallängd L_{tot}	128 mm
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
Kraglängd L_1	55 mm
Spännskruv	219838 (SW3; 10,5 Nm)

Skaftutförande	weldon-skaft
Invändig	ja
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Spännskiva	219846
Spännskruv	219838