



Arbeitsbelysning W6R-WORK



Beställningsdata

Ordernummer	081229 W6R-WORK
GTIN	4058205030533
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

Robust, flexibel, mångsidig: Ledlenser W6R-Work hävdar sig när det blir trångt om plats, t.ex. i kabelbrunnar eller motorrum. Förutom den flexibla fastsättningen med stativ, magnet eller krok utmärker sig den kompakta arbetslampan genom ett utfällbart och vridbart lamphuvud som lyser upp även de smalaste springorna direkt inifrån. Den typiska Ledlenser-ljusbildens åstadkommer den precision som behövs – alternativt bred eller punktformig. Det kraftfulla batteriet kan laddas via USB-C. Bland andra smarta funktioner kan nämnas den noppade ytan som ger ett kraftigt grepp, det praktiska transportlåset och varningsfunktionen för låg batterinivå. Flexibel arbetslampan med två ljuskällor för flod- eller spotljus. Utfällbart (180°) och vridbart (270°) lamphuvud för belysning av trånga arbetsområden. Robust plasthölje med halksäker ytstruktur. Flexibel fastsättning med stativ, magnet och utfällbar metallkrok. Effektivt litiumjonbatteri, enkelt laddningsbart via USB-C med batteri- och laddnivåindikator.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

batterikapacitet	2,5 Ah
Belysning	LED-modul
ATEX-zon	ingen

tillverkarens beteckning	W6R Work
vikt	180 g
färgtemperatur	6000 - 7500 K
Batterispänning	3,7 V
ljusflöde	220 - 600 lm
total längd	143 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
CRI värde	80
total bredd	31 mm
brinntid	2 - 6 h
Batterityp	Litiumjon
IP-skyddsklass	IP 54
Antal ingående batterier	1
Produktslag	Arbetsbelysning