



Pennlampa W2R-WORK



Beställningsdata

Ordernummer	081227 W2R-WORK
GTIN	4058205032063
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

Exakt belysning: alltid till hands: Ledlenser W2R Work är den laddbara stav- och kontrollampa för hantverkare, byggarbetare och alla som uppskattar pålitlig belysning: i västfickformat. Den beprövade Ledlenser-ljuskvaliteten säkerställer en exakt belysning – alternativt över ett brett område som flod-ljus eller punktvis med spot-lysdioden i lamphuvudet. Med ett clips kan W2R Work enkelt fästas i bröstfickan. Det kraftfulla batteriet kan enkelt och snabbt laddas via USB-C. Bland andra smarta funktioner kan nämnas den noppade ytan som ger ett kraftigt grepp, det praktiska transportlåset och varningsfunktionen för låg batterinivå. Kompakt kontrollampa med två ljuskällor för bred (flod) eller punktformig belysning (spot). Homogen premiumljusbild för exakt och likformig belysning. Robust plasthölje med halksäker ytstruktur och praktiskt clips. Effektivt litiumjonbatteri, lätt att ladda via USB-C med laddnivåindikator, batteriet kan bytas via Ledlenser Service. Praktiskt transportlås som skyddar mot oavsiktlig start.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	3,7 V
CRI värde	70
total bredd	17 mm
Antal ingående batterier	1

tillverkarens beteckning	W2R Work
färgtemperatur	6000 - 7500 K
batterikapacitet	0,63 Ah
Belysning	LED-modul
totallängd	176 mm
IP-skyddsklass	IP 54
Batterityp	Litiumjon
brinntid	1,5 - 7 h
ljusflöde	60 - 220 lm
Energiförsörjning	Nätdriven
vikt	61 g
ATEX-zon	ingen
Produktslag	Arbetsbelysning