



Arbetsbelysning W7R-WORK



Beställningsdata

Ordernummer	081229 W7R-WORK
GTIN	4058205030564
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

Smart, innovativ, mångsidig: Ledlenser W7R Work är den ultimata arbetslampan för yrkesfolk med steglöst justerbar färgtemperatur allt efter användningsscenario och extra UV-ljus i lamphuvudet för läckagedetektering eller dokumentkontroll. Det utfällbara och vridbara lamphuvudet når in också i trånga arbetsområden. Den typiska Ledlenser-ljusbilden skapar då den precision som behövs och kan justeras steglöst mellan neutralvitt och kallvitt ljus. Det kraftfulla batteriet i W7R Work kan laddas via USB-C. Andra användbara funktioner är de många fastsättningsalternativen och det praktiska transportlåset.

- **Flexibel premiumarbetslampan med två ljuskällor för brett belysningsområde och UV-ljus (365 nm) för läckagedetektering eller dokumentkontroll.**
- **Steglöst inställbar färgtemperatur för olika användningsscenarior.**
- **Utfällbart (180°) och vridbart (270°) lamphuvud för belysning av trånga arbetsområden.**
- **Flexibel fastsättning med stativ, magnet och utfällbar metallkrok.**
- **Effektivt litiumjonbatteri, kan laddas via USB-C.**

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

brinntid	2 - 5 h
tillverkarens beteckning	W7R Work

Antal ingående batterier	1
CRI värde	80
Belysning	LED-modul
vikt	180 g
total bredd	31 mm
Batterispänning	3,7 V
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Nätdriven
batterikapacitet	2,5 Ah
ljusflöde	220 - 600 lm
IP-skyddsklass	IP 54
färgtemperatur	4000 - 7500 K
ATEX-zon	ingen
totallängd	143 mm
Produktslag	Arbetsbelysning