



Arbeitsbelysning W5R-WORK



Beställningsdata

Ordernummer	081228 W5R-WORK
GTIN	4058205030502
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

Robust, tillförlitlig, kraftfull: Ledlenser W5R Work är det lysande kraftpaketet i proffshantverkarens verktygsväska. Ledlensers typiska premiumljusbild åstadkommer en exakt belysning också av större arbetsområden – antingen brett eller punktformigt. Tack vare den inbyggda magneten och kroken i stativet kan W5R Work alltid positioneras och riktas upp flexibelt. Det kraftfulla batteriet kan laddas enkelt och snabbt via USB-C. Bland andra smarta funktioner kan nämnas metallskruven för efterdragning av det fällbara stativet, den noppade ytan som ger ett stadigt och det praktiska transportlåset. Kraftfull arbetslampan med två ljuskällor för flod- eller spot-ljus. Robust plasthölje med halsäker ytstruktur. Flexibel fästning och belysning tack vare krok, magnet och fällmekanism. Effektivt litiumjonbatteri, enkelt laddningsbart via USB-C med batteri- och laddnivåindikator. Praktiskt transportlås som skyddar mot oavsiktlig start.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

CRI värde	80
vikt	153 g
Antal ingående batterier	1

brinntid	3 - 6 h
Batterispänning	3,7 V
tillverkarens beteckning	W5R Work
ljusflöde	220 - 600 lm
färgtemperatur	6000 - 7500 K
IP-skyddsklass	IP 54
Batterityp	Litiumjon
total längd	153 mm
Belysning	LED-modul
ATEX-zon	ingen
total bredd	38 mm
batterikapacitet	2,5 Ah
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Arbetsbelysning