



PennlampaW2-WORK



Beställningsdata

Ordernummer	081227 W2-WORK
GTIN	4058205032032
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

Exakt belysning, alltid till hands. Ledlenser W2 Work är den batteridrivna stav- och testlampan för hantverkare, byggnadsarbetare och alla som uppskattar tillförlitlig belysning: i västfickformat. Den beprövade Ledlenser-ljus kvaliteten säkerställer en exakt belysning – alternativt över ett brett område som flod-ljus eller punktvis med spot-lysdioden i lamphuvudet. Med ett clips kan W2 Work enkelt fästas i bröstfickan. Bland andra smarta funktioner kan nämnas den noppade ytan som ger ett starkt grepp, det praktiska transportlåset och varningsfunktionen för låg batterinivå.Två AAA-batterier ger lampan en energi tillförlitlig och okomplicerad energiförsörjning för nästa användning.Kompakt byxfickformat.Tre ljusalternativ, inklusive fokuserad spotlight med reflektorlins i lamphuvudet.Batteriladdningsindikator.Integrerad magnet för enkel fastsättning på metallytor (t.ex. stålbalkar eller motorer).Fällmekanismen möjliggör flexibel uppriktning för optimal belysning av arbetsområdet.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

ATEX-zon	ingen
färgtemperatur	6000 - 7500 K
totalhöjd	176 mm
vikt	42 g

tillverkarens beteckning	W2 Work
Batterityp	Micro, AAA
total längd	24 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
IP-skyddsklass	IP 54
ljusflöde	40 - 160 lm
Antal ingående batterier	2
Belysning	LED-modul
total bredd	17 mm
CRI värde	70
brinntid	10 h
Produktslag	Arbetsbelysning