



## Arbeitsbelysning W4R-WORK



### Beställningsdata

Ordernummer	081228 W4R-WORK
GTIN	4058205030441
Artikelklass	04B

### Beskrivning

#### Utförande:

Robust, mångsidig, kompakt: Arbetslampan Ledlenser W4R WORK är din pålitliga ljuspartner i det dagliga verkstadsarbetet. Ledlensers typiska premiumljusbild ger en exakt och kraftfull belysning av arbetsområden – alternativt utbredd eller punktformig. Tack vare den inbyggda magneten och det svängbara stativet kan W4R Work alltid positioneras och riktas upp flexibelt. Det kraftfulla batteriet kan laddas enkelt och snabbt via USB-C. Bland andra smarta funktioner kan nämnas clipset för fastsättning på arbetskläder eller arbetsutrustning, noppade ytan som ger ett starkt grepp och det praktiska transportlåset. <UL>Kompakt arbetslampan med två ljuskällor för bred (flod-) eller punktformig (spot-) belysning. Robust plasthölje med halksäker ytstruktur. Flexibel fastsättning och belysning tack vare magnet och svängmekanism. Effektivt litiumjonbatteri, enkelt laddningsbart via USB-C med batteri- och laddnivåindikator. Praktiskt transportlås som skyddar mot oavsiktlig start.

#### Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

### Teknisk beskrivning

brinntid	2 - 9 h
total bredd	28 mm
vikt	91 g
ljusflöde	60 - 220 lm

CRI värde	70
Antal ingående batterier	1
ATEX-zon	ingen
tillverkarens beteckning	W4R Work
Belysning	LED-modul
Batterityp	Litiumjon
batterikapacitet	0,76 Ah
totallängd	163 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
IP-skyddsklass	IP 54
Batterispänning	3,7 V
färgtemperatur	6000 - 7500 K
Produktslag	Arbetsbelysning