



Clips-lampa W1R-WORK



Beställningsdata

Ordernummer	081226 W1R-WORK
GTIN	4058205032094
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

Ultrakompakt, kraftfull och mångsidig: Ledlenser W1R Work är den praktiska clipslampan för hantverkare, säkerhetspersonal och gör det självare. Den kan när som helst fästas okomplicerat på t.ex. arbetskläder, mössor eller metallytor. Den beprövade Ledlenser-ljus kvaliteten ger en exakt belysning i två ljusstyrkesteg. Tack vare den 360° vridbara leden och det svängbara lamphuvudet levererar den lilla följeslagaren ljuset där det behövs. Det inbyggda batteriet kan laddas enkelt och snabbt att ladda via USB-C. Bland andra smarta funktioner kan nämnas den noppade ytan som ger ett kraftigt grepp, det praktiska transportlåset och varningsfunktionen för låg batterinivå.

- **Ultrakompakt laddbar clipslampa med två ljusstyrkesteg.**
- **360°-vridbar led och svängbart lamphuvud för exakt och flexibel belysning.**
- **Flexibel fastsättning med robust clips eller magnet.**
- **Inbyggt litiumjonbatteri; lätt att ladda via USB-C med batteri- och laddnivåindikator.**
- **Praktiskt transportlås som skyddar mot oavsiktlig start.**

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	3,7 V
brinntid	1,5 - 7 h

IP-skyddsklass	IP 54
total bredd	38 mm
tillverkarens beteckning	W1R Work
Energiförsörjning	Nätdriven
ljusflöde	60 - 220 lm
Belysning	LED-modul
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Litiumjon
ATEX-zon	ingen
total längd	32 mm
total höjd	76 mm
färgtemperatur	6000 - 7500 K
vikt	392 g
CRI värde	70
batterikapacitet	0,74 Ah
Produktslag	Arbetsbelysning