

**mimatic**  
Tool Systems**Sågblad PolySAW-G Bredd  $a_p = 1$  mm, TiAlN,  $\varnothing$  D: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218222 40
GTIN	2050001736963
Artikelklass	29C

**Beskrivning****Utförande:**

För kapning, sågning och spårfräsning.  
Med PolySAW-G kan bearbetningen ske ned till botten.

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e$  max.

**Teknisk beskrivning**

Skivbredd E	6 mm
Ingreppsdjup $a_{e\max}$ per snitt	10,5 mm
$\varnothing$ D	40 mm
Typ grundhållare	11/18
Antal skär Z	20
Skافت	med hål
Beläggning	TiAlN

Matning $f_z$	0,02 mm
Material	VHM
Produktslag	Skärinsats för fräning

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	600 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	400 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

## Tillbehör

Grundhållareweldon-skaft Typ 11/18	218205 11/18
------------------------------------	--------------