

Slinggarderob med stöldskydd, Typ: S



Beställningsdata

Ordernummer	918621 S
GTIN	2050002073609
Artikelklass	97B

Beskrivning

Utförande:

Stativ av stålrör för förvaring av lyfthjälpmedel som kättingar, linor, lyftremmar etc. Med 2 höjdjusterbara tvärbalkar och 12 förzinkade och justerbara dubbla upphängningskrokar. Enkel montering och demontering för mobil användning på byggplatser. Levereras isärtaget, enkelt montage med instruktion.

Inklusive stöldskydd bestående av 4 säkringsstänger inklusive påsvetsad kedja.

Säkringsstängerna förskjuts med upphängningskrokarna. Hänslås med max. bygeldiameter 7 mm kan användas.

Lackering:

Ljusgrått RAL 7035, **pulverbelagt.**

OBS!:

Ytterligare justerbara förzinkade dubbelkrokar finns under nr 918623 storlek 6 på www.hoffmann-group.com.

Passande hänslås finns i band 2 Handverktyg under nr 085812 och nr 085814.

Teknisk beskrivning

maximal bärförmåga	1000 kg
Antal krokar	12

Konfigurator relevant	nej
Bärförmåga per krok	75 kg
Djup	900 mm
vikt	91 kg
Bredd	1890 mm
höjd	1830 mm
Produktslag	Lyfthjälpmedelsvagn

Tillbehör

Dubbelkrok 6 st Typ 6	918623 6
Stölskydd Typ 4	918622 4