

Slinggarderob med stöldskydd, Typ: M



Beställningsdata

Ordernummer	918621 M
GTIN	2050002073616
Artikelklass	97B

Beskrivning

Utförande:

Stativ av stålrör för förvaring av lyfthjälpmedel som kättingar, linor, lyftremmar etc. Med 2 höjdjusterbara tvärbalkar och 12 förzinkade och justerbara dubbla upphängningskrokar. Enkel montering och demontering för mobil användning på byggsplatser. Levereras isärtaget, enkelt montage med instruktion.

Inklusive stöldskydd bestående av 4 säkringsstänger inklusive påsvetsad kedja.

Säkringsstängerna förskjuts med upphängningskrokarna. Hänslås med max. bygeldiameter 7 mm kan användas. Med 4 svängbara hjul, 2 med parkeringsbroms.

Lackering:

Ljusgrått RAL 7035, **pulverbelagt.**

OBS!:

Ytterligare justerbara förzinkade dubbelkrokar finns under nr 918623 storlek 6 på www.hoffmann-group.com.

Passande hänslås finns i band 2 Handverktyg under nr 085812 och nr 085814.

Teknisk beskrivning

Antal krokar	12
vikt	100 kg

höjd	1934 mm
Djup	900 mm
Bärförmåga per krok	75 kg
Konfigurator relevant	nej
maximal bärförmåga	1000 kg
Bredd	1890 mm
Produktslag	Lyfthjälpmedelsvagn

Tillbehör

Dubbelkrok 6 st Typ 6	918623 6
Stölskydd Typ 4	918622 4