


**Garant****Hydro-Dehn spännchuck BASIC smal, form ADB, BT 40 kort, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303825 12
GTIN	4067263239727
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Rundgång  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering möjlig, justermån 10 mm.
- Flexibel genom att reducerhylsor används.
- Kylväsketryck upp till 80 bar.

**Användningsdata:**

För borring, brotschning och finfräsning

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, reducerhylsor nr 302135 – 302187.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig- $\emptyset$ D	44,5 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	12 mm
utkragningslängd A-mått	90 mm
fäste	BT 40 kort
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	DIN 6359

Form	ADB
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Utförande	BT-DC