

Garant**Hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 40/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215050 40/4
GTIN	4045197132604
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Av härdat specialverktogsstål för låg vibration och lång användning. Genom det utpräglade planskåret fås mycket fina ytor.

OBS!:

För att alla **4 skäreppor** ska kunna användas måste vändskäret **alltid vridas i angiven riktning**. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 9IP**.

Teknisk beskrivning

FästhålsØ	16 mm
Skär-Ø D _c	40 mm
Passande vändskär	SOMT 09T304
totallängd L _{tot}	40 mm
Skruvsats för vändskär	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Antal skär Z	4
Skaftutförande	med hål

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219810
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2