

bimos



Beställningsdata

Ordernummer	972673 ESD
GTIN	4016849944005
Artikelklass	96B

Beskrivning

Utförande:

Sits och ryggstöd med ledande ESD-konstläderklädsel. Bekväm och andningsaktiv, slitstark. Bekväm klädsel med ergonomiskt ryggstöd och horisontell quiltning, med praktiska skjuthandtag. Med ergonomipaket: Synkronteknik inklusive viktreglering. Genomgående elektriskt ledande förbindelse från stoppningen till ESD-rullarna/-glidknapparna. Ryggstöd med ledande plasthölje och skjuthandtag. Viktreglering från 45–120 kg.

Norm:

Ledningsförmåga enligt DIN 61340-5-1.

Teknisk beskrivning

Höjdställning utförande	Gasfjäder
Serie	Work-Tec Ergo
Justering av sitslutningen i grader	6 grad
ryggstöd höjd	580 mm
Inställningsområde för sittdjup	60 mm
färg sitsmaterial	svart

sitsdjup	470 mm
sitsbredd	460 mm
Inställning avsitsens lutning	ja
Ryggstöd höjdinställningsområde	60 mm
lyftförmåga stol	120 kg
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
höjdinställningsområde	590 - 860 mm
Produktslag	ESD-arbetsnurrstol

Tillbehör

ESD-rullar (1 sats = 5 st)	963189
----------------------------	--------