

bimos



Beställningsdata

Ordernummer	972672 ESD
GTIN	4016849943978
Artikelklass	96B

Beskrivning

Utförande:

Sits och ryggstöd med ledande ESD-konstläderklädsel. Bekväm och andningsaktiv, slitstark. Bekväm klädsel med ergonomiskt ryggstöd och horisontell quiltning, med praktiska skjuthandtag. Med ergonomipaket: Synkronteknik inklusive viktreglering. Genomgående elektriskt ledande förbindelse från stoppningen till ESD-rullarna/-glidknapparna. Ryggstöd med ledande plasthölje och skjuthandtag. Viktreglering från 45–120 kg.

Norm:

Ledningsförmåga enligt DIN 61340-5-1.

Teknisk beskrivning

Serie	Work-Tec Ergo
Höjdställning utförande	Gasfjäder
Inställningsområde för sittdjup	60 mm
Inställning avsitsens lutning	ja
Justering av sitslutningen i grader	6 grad
färg sitsmaterial	svart

ryggstöd höjd	580 mm
Ryggstöd höjdställningsområde	60 mm
sitsdjup	470 mm
sitsbredd	460 mm
lyftförmåga stol	120 kg
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
höjdställningsområde	450 - 630 mm
Produktslag	ESD-arbetsnurrstol

Tillbehör

ESD-rullar (1 sats = 5 st)	963189
----------------------------	--------