

Garant**Ändmedbringare-sats Med morsekon/cylindrisk, medurs rotation, Typ: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	327455 5
GTIN	4067263558101
Artikelklass	31G

Beskrivning**Utförande:**

- **Constant Face Drive-skiva med 60 graders spetsvinkel för användning vid svarvning och slipning.**
- **Ändmedbringare med fjäderbelastad, centreringsspets för en glappfri, stabil fastspänning.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet tack vare komplettslipad mekanik.**
- **Perfekt i kombination med våra svarvdubbar nr 321720, 311750 eller 321770.**
- **Praktiskt i GARANT-systemboxen 630320.**

leveransinnehåll:

- **1× ändmedbringare-grundhållare nr 327465 (lämplig för höger- och vänsterrotation).**
- **2× centreringsspets nr 327488.**
- **2 st. medbringarskivor nr 327470.**

Teknisk beskrivning

centrumspets-Ø	12; 16 mm
arbetsområdets Ø	21 - 40 mm
arbetsområdets Ø	33 - 64 mm
Produktslag	Ändmedbringare

Tillbehör

Ändmedbringare med morsekon/cylindrisk Typ 5	327465 5
Medbringarskiva, direkt kuggad, slipad Hörgång arbetsområdets Ø 33-64 mm	327470 33-64
Centreringspets för ändmedbringare Centrumspets-Ø D 12 mm	327488 12
Centreringspets för ändmedbringare Centrumspets-Ø D 16 mm	327488 16
Medbringarskiva, direkt kuggad, slipad Hörgång arbetsområdets Ø 21-40 mm	327470 21-40