

Garant**Ändmedbringare-sats Med morsekon/cylindrisk, medurs rotation, Typ: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	327455 4
GTIN	4067263557999
Artikelklass	31G

Beskrivning**Utförande:**

- Constant Face Drive-skiva med 60 graders spetsvinkel för användning vid svarvning och slipning.
- Ändmedbringare med fjäderbelastad, centreringsspets för en glappfri, stabil fastspänning.
- Hög rundgångsnoggrannhet tack vare komplettslipad mekanik.
- Perfekt i kombination med våra svarvdubbar nr 321720, 311750 eller 321770.
- Praktiskt i GARANT-systemboxen 630320.

leveransinnehåll:

- 1× ändmedbringare-grundhållare nr 327465 (lämplig för höger- och vänsterrotation).
- 2× centreringsspets nr 327488.
- 2 st. medbringarskivor nr 327470.

Teknisk beskrivning

arbetsområdets Ø	17 - 32 mm
arbetsområdets Ø	26 - 50 mm
centrumspets-Ø	10; 16 mm
Produktslag	Ändmedbringare

Tillbehör

Centreringspets för ändmedbringare Centrumspets-Ø D 16 mm	327488 16
Ändmedbringare med morsekon/cylindrisk Typ 4	327465 4
Medbringarskiva, direkt kuggad, slipad Hörgång arbetsområdets Ø 17-32 mm	327470 17-32
Medbringarskiva, direkt kuggad, slipad Hörgång arbetsområdets Ø 26-50 mm	327470 26-50
Centreringspets för ändmedbringare Centrumspets-Ø D 10 mm	327488 10