

**Garant****Ändmedbringare-sats Med morsekon/cylindrisk, medurs rotation, Typ: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	327455 3
GTIN	4067263557982
Artikelklass	31G

**Beskrivning****Utförande:**

- Constant Face Drive-skiva med 60 graders spetsvinkel för användning vid svarvning och slipning.
- Ändmedbringare med fjäderbelastad, centreringspets för en glappfri, stabil fastspänning.
- Hög rundgångsnoggrannhet tack vare komplettslipad mekanik.
- Perfekt i kombination med våra svarvdubbar nr 321720, 311750 eller 321770.
- Praktiskt i GARANT-systemboxen 630320.

**leveransinnehåll:**

- 1× ändmedbringare-grundhållare nr 327465 (lämplig för höger- och vänsterrotation).
- 2× centreringspets nr 327488.
- 2 st. medbringarskivor nr 327470.

**Teknisk beskrivning**

centrumspets-Ø	4; 6 mm
arbetsområdets Ø	9 - 16 mm
arbetsområdets Ø	13 - 24 mm
Produktslag	Ändmedbringare

**Tillbehör**

Ändmedbringare med morsekon/cylindrisk Typ 3	327465 3
Medbringarskiva, direkt kuggad, slipad Hörgång arbetsområdets Ø 13-24 mm	327470 13-24
Medbringarskiva, direkt kuggad, slipad Hörgång arbetsområdets Ø 9-16 mm	327470 9-16
Centreringspets för ändmedbringare Centrumspets-Ø D 4 mm	327488 4
Centreringspets för ändmedbringare Centrumspets-Ø D 6 mm	327488 6