

Garant

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 327465 D32 |
| GTIN | 4067263558156 |
| Artikelklass | 31G |

Beskrivning

Utförande:

Ändmedbringare med fjäderbelastad centerborrspets. Fastspänning av centerborrspetsen medbringarskivans plananläggning säkerställer en glappfri och stabil fastspänning. Hög rundgångsnoggrannhet tack vare komplettslipad mekanik, utan centreringspunkt och drivskivor, lämplig för medurs- och motursrotation. Helt mekanisk konstruktion med fjäderkraft. Inget läckage genom hydraulvätska. Direktspänning på huvudet på den upphöjda kragen möjlig i mjuka gjutna käftar.

Passar till:

Svarvdubbar nr 321720, 321750 och 321770.

Specialtillbehör:

Drivskivor nr 327470 - 327486 och gammalt utförande nr 327601 - 327651, centerborrspets nr 327488, koniska hylsor nr 327492.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|----------------|
| enhetens max-Ø | 75 mm |
| vikt | 2,3 kg |
| Utförande | cylindriska |
| Skaftdiameter D _s | 55 mm |
| längd C | 148 mm |
| Produktslag | Ändmedbringare |

