

Garant

Beställningsdata

Ordernummer	327465 4
GTIN	4067263558132
Artikelklass	31G

Beskrivning

Utförande:

Ändmedbringare med fjäderbelastad centerborrspets. Fastspänning av centerborrspetsen medbringarskivans plananläggning säkerställer en glappfri och stabil fastspänning. Hög rundgångsnoggrannhet tack vare komplettslipad mekanik, utan centreringspunkt och drivskivor, lämplig för medurs- och motursrotation. Helt mekanisk konstruktion med fjäderkraft. Inget läckage genom hydraulvätska. Direktspänning på huvudet på den upphöjda kragen möjlig i mjuka gjutna käftar.

Passar till:

Svarvdubbar nr 321720, 321750 och 321770.

Specialtillbehör:

Drivskivor nr 327470 - 327486 och gammalt utförande nr 327601 - 327651, centerborrspets nr 327488, koniska hylsor nr 327492.

Teknisk beskrivning

enhetens max-Ø	75 mm
vikt	2,7 kg
Utförande	Morsekona
Skaftdiameter D _s	67 mm
längd C	170 mm
Produktslag	Ändmedbringare

