

**Garant****Ändmedbringare-sats Med morsekon/cylindrisk, medurs rotation, Typ: D32****Beställningsdata**

Ordernummer	327455 D32
GTIN	4067263558118
Artikelklass	31G

**Beskrivning****Utförande:**

- Constant Face Drive-skiva med 60 graders spetsvinkel för användning vid svarvning och slipning.
- Ändmedbringare med fjäderbelastad, centreringspets för en glappfri, stabil fastspänning.
- Hög rundgångsnoggrannhet tack vare komplettslipad mekanik.
- Perfekt i kombination med våra svarvdubbar nr 321720, 311750 eller 321770.
- Praktiskt i GARANT-systemboxen 630320.

**leveransinnehåll:**

- 1× ändmedbringare-grundhållare nr 327465 (lämplig för höger- och vänsterrotation).
- 2× centreringspets nr 327488.
- 2 st. medbringarskivor nr 327470.

**Teknisk beskrivning**

arbetsområdets Ø	17 - 32 mm
arbetsområdets Ø	26 - 50 mm
centrumspets-Ø	10; 16 mm
Produktslag	Ändmedbringare

**Tillbehör**

Ändmedbringare med morsekon/cylindrisk Typ D32	327465 D32
Medbringarskiva, direkt kuggad, slipad Hörgång arbetsområdets Ø 26-50 mm	327470 26-50
Medbringarskiva, direkt kuggad, slipad Hörgång arbetsområdets Ø 17-32 mm	327470 17-32
Centreringspets för ändmedbringare Centrumspets-Ø D 10 mm	327488 10
Centreringspets för ändmedbringare Centrumspets-Ø D 16 mm	327488 16