



## Sladdlös nibblare, Typ: 71321161



### Beställningsdata

Ordernummer	078108 71321161
GTIN	4014586898568
Artikelklass	03F

### Beskrivning

#### Utförande:

- Mycket gynnsamma driftkostnader tack vare lång livslängd för stans och dyna.
- QuickIN snabbväxelsystem för snabbt byte av stämpel och dyna utan verktyg.
- Arbetsriktningen kan ändras utan verktyg.

**Akkumulator-nibbler** för mobil användning.

- Optimal hantering även under svåra arbetsförhållanden tack vare den slimmade designen.
- Mycket väl lämpad för trapetsformade bitar upp till 1,3 mm tjocklek och upp till 85 mm djup.

**Flexibel, mycket lätthanterlig nibblare** för tunn plåt, trapetsplåt, korrugerad plåt och profiler.

#### leveransinnehåll:

Inklusive L-BOXX, **utan** akkumulator och **utan** laddare.

#### OBS!:

Passande akkumulatörer finns under nr 073851 – nr 073858, respektive starterset under nr 073863 – nr 073867. Laddare under nr 073866.

### Teknisk beskrivning

förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
-------------	-----------------------

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Batterispänning	18 V
minsta kurvradie	30 mm
Batterityp	Litiumjon
skärhastighet	1,9 m/min
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
maximal materialtjocklek stål 800 N/mm <sup>2</sup>	0,7 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
maximal materialtjocklek stål 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Skärbredd	5 mm
Antal ingående batterier	0
tillverkarens beteckning	ABLK 18 1.6 E AS
vikt	2,1 kg
Produktslag	Nibblare