



Sladdlös rörkap, Typ: M12PCSS/0



Beställningsdata

Ordernummer	078218 M12PCSS/0
GTIN	4058546370350
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Batteridrivnen kompakt rörkap med rostfritt skärhuvud. **Automatisk anpassning** till rördiametern. **Snabb kapning**, t.ex. 15 mm kopparrör på mindre än 3 sekunder. Total bredd 40 mm, minsta väggavstånd 40 mm. Levereras **exkl. batterier och laddare**. Rörkapare för **rostfria rör** Ø 12 – 28 mm.

OBS!:

Batterier finns från nr 073814.

Teknisk beskrivning

varvtalsområde	0 - 500 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
Antal ingående batterier	0
tillverkarens beteckning	M12 PCSS-0
maximal rör-Ø koppar	12 - 28 mm
vikt	1,5 kg
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Nätdriven
Batterispänning	12 V

maximal rördiameter rostfritt stål	12 - 28 mm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
Produktslag	Röravskärare