



## Rundborste med skaft tvinnad, INOX-tråd 0,50 mm, Typ: 75X10

### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 574405 75X10  |
| GTIN         | 4017359010839 |
| Artikelklass | 57L           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Tvinnad ståltråd, **skaft-Ø 6 mm.**

#### Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhugning av rost eller glödskalet samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

### Teknisk beskrivning

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Borstlängd H <sub>1</sub>    | 15 mm                   |
| Borstbredd L <sub>1</sub>    | 12 mm                   |
| antal flätor                 | 18                      |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 6 mm                    |
| Borst-Ø D <sub>1</sub>       | 75 mm                   |
| Borsttjocklek                | 0,5 mm                  |
| maximalt varvtal:            | 25000 min <sup>-1</sup> |
| Borstmaterial                | INOX-tråd               |
| Flätmönster                  | vänstervirad            |
| Produktslag                  | Cirkulärborste          |