

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cirkulärborste (grön) Rostfri tråd 0,30 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
125X23mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570200 125X23
GTIN	4017359004630
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågig ståltråd hårt inpressad i stålnavet. **Hög trådtäthet**, hög rotationsnoggrannhet och nötningsbeständighet. Anpassning till olika fästhål möjligt genom **utbytbara reduceringsringar** (ingår i leveransen).

Användningsdata:

Kan användas på slip- och polerbockar eller på maskiner med böjlig axel. För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödskal med mera.

Teknisk beskrivning

Borstbredd	20 mm
Håldiameter d ₁	40 mm
Borsttjocklek	0,35 mm
Reducerings-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Borstlängd H ₁	27 mm

maximalt varvtal:	6000 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	125 mm
Produktslag	Rundborste