

Garant**Universellt verktygssortiment XXL 70 delar, Antal delar: 70****Beställningsdata**

Ordernummer	685502 70
GTIN	4067263309154
Artikelklass	66H

Beskrivning**Utförande:**

Plastväska L-BOXX® tillverkad av slag- och stöttålig ABS-plast, helt stänksäker. Den robusta klickmekanismen möjliggör enkel och snabb anslutning, resp. separering av väskorna samt transport från flera plastsystemsfordral i en komposit upp till 40 kg. Lock kan lastas upp till 100 kg, lastkapacitet upp till 25 kg.

Funktion:

IPX4: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar, men inget skydd mot främmande föremål eller mot beröring.

leveransinnehåll:

Hylsnyckelinsatser 12-kant: Vardera 1 st nr 642129 strl. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Skruvmejselinsatser 6-kant: Vardera 1 st nr 643229 strl. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-handtag: 1 st nr 641329 storlek 295

Förlängningsstång: Vardera 1 st nr 641029 strl. 75; 125; 250

universalknut: 1 st nr 641629 storlek 1/2

spärrskaft: 1 st nr 640025 storlek 1/2

Rullmåttband: 1 st nr 462201 storlek 2,5

U-ringnycklar/Blocknycklar: Vardera 1 st nr 613600 storlek 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Kombitång: 1 st nr 700940 storlek 160
Spetstång: 1 st nr 713040 storlek 200
Sidavbitare: 1 st nr 724840 storlek 160
Spårskruvmejsel: Vardera 1 st nr 660032 strl. 2; 3,5; 5,5, 6,5
Skruvmejsel för Phillips: Vardera 1 st. nr 667702 storlek1; 2
6kt vinkelskruvmejselsats med klotformat huvud: 1 st nr 627132 storlek 9
Cutter: 1 st. nr 845020
Lockinlägg: 1 st. nr 693352
Förvaring i: L-BOXX® nr 693330 strl. 238

OBS!:

Leverans sker med sorterade verktyg i verktygslåda typ L-BOXX®.

Teknisk beskrivning

vikt	11 kg
IP-skyddsklass	IP X4
Antal delar	70
fyrkantfäste	1/2 tum
Produktslag	Verktygssortiment

Tillbehör

12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 11 mm	642129 11
Systemväska av plast L-BOXX® tom Typ 238	693330 238
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 15 mm	642129 15
Förlängare, 1/2 tum totallängd 75 mm	641029 75
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 10 mm	613600 10
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 14 mm	642129 14
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 11 mm	613600 11
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 5 mm	643229 5
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641029 130
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 34 mm	642129 34
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 16 mm	613600 16

Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 22 mm	613600 22
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 12 mm	643229 12
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 5,5 mm	613600 5,5
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 21 mm	642129 21
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 14 mm	643229 14
Rullmåttband med fönster bandlängd 2,5 m	462201 2,5
Spetstång, rak, förkromad med grepphylsor totallängd 200 mm	713040 200
Kombinationstång, förkromad, med 2K-grepphylsor totallängd 160 mm	700940 160
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 8 mm	613600 8
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 6,5 mm	660030 6,5
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 15 mm	613500 15
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641029 255
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ 1/2	640025 1/2
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 17 mm	613600 17
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 6 mm	613600 6
Sexkantvinkelskruvdragarsats, med stoppkulaförkromad Antal skruvmejslar 9	627132 9
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 2	667690 2
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641629 1/2
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 27 mm	642129 27
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 18 mm	642129 18
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 10 mm	643229 10
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 16 mm	613500 16
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 13 mm	642129 13
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 7 mm	613600 7
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 12 mm	642129 12
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 9 mm	613600 9

Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 21 mm	613600 21
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 6 mm	643229 6
T-handtag, 1/2 tum totallängd 295 mm	641329 295
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 10 mm	642129 10
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 24 mm	642129 24
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 5,5 mm	660030 5,5
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 3,5 mm	660030 3,5
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 15 mm	613600 15
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 2 mm	660030 2
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 8 mm	642129 8
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 22 mm	642129 22
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 24 mm	613600 24
Universalkniv med 2K-handtag med 3 knivblad, 18 mm	845020
Separata lockinlägg	693352
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642129 19
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 30 mm	642129 30
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 8 mm	643229 8
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 4 mm	643229 4
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 13 mm	613600 13
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 20 mm	613600 20
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642129 16
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642129 17
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 1	667690 1
Sidavbitare förkromad med grepphylsor totallängd 160 mm	724840 160
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 19 mm	613600 19
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 18 mm	613600 18

Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 14 mm	613600 14
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 7 mm	643229 7
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 12 mm	613600 12
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 32 mm	642129 32