

Garant**Universellt verktygssortiment 20 delar, antal verktyg: 20****Beställningsdata**

Ordernummer	680157 20
GTIN	4067263309185
Artikelklass	61H

Beskrivning**Användningsdata:**

Systembox av nästan oförstörbar ABS-plast med integrerade gångjärn och 2 snabbblås. Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad **polyuretanskumplastinsats** där de alltid är klara för användning.

leveransinnehåll:

Rullmåttband med fönster: 1 st nr 462201 storlek 2,5
6kt vinkelskruvmejselsats med klotformat huvud: 1 st nr 627132 storlek 9 (9 delar)
Skruvdragare för spår: Vardera 1 st nr 660032 strl. 2,5; 4; 5,5
Sexkantnyckel: Vardera 1 st. nr 667702 storlek 1; 2
Kombinationstång: 1 st nr 700940 storlek 160
Smideshammare: 1 st nr 750110 storlek 200
Industrisax: 1 st nr 769240 storlek 175
Tångnyckel: 1 st nr 813501 storlek 180
Universalkniv med brytblad: 1 st. nr 845020

OBS!:**Leverans sker med sorterat verktyg i verktyglåda.**

Sortimentet har dessutom plats för 4 st. smådelslådor nr 951251 storlek 2x3/1 eller 2 st nr 951251 storlek 2x6/1 (ingår inte i leveransen).

Teknisk beskrivning

Längd	510 mm
höjd	61 mm
Bredd	294 mm
Antal delar	20
Fyllnadsgrad i låda i G	8x20
Produktslag	Verktygssortiment

Tillbehör

Rullmåttband med fönster bandlängd 2,5 m	462201 2,5
Sexkantvinkelskruvdragarsats, med stoppkulaförkromad Antal skruvmejslar 9	627132 9
Kombinationstång, förkromad, med 2K-grepphylsor totallängd 160 mm	700940 160
Smideshammare medskyddskrage vikt utan skaft 200 g	750110 200
Industrisax med titanöverdrag totallängd 175 mm	769240 175
Tångnyckel totallängd 180 mm	813501 180
Universalkniv med 2K-handtag med 3 knivblad, 18 mm	845020
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 2,5 mm	660032 2,5
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 4 mm	660032 4
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 5,5 mm	660032 5,5
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 1	667702 1
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 2	667702 2
Systembox Typ 4	630305 4