



Mobil arbetsbänk med universalverktygssortiment 137 delar, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	689100 1
GTIN	4018754344383
Artikelklass	66H

Beskrivning

Utförande:

Mobil arbetsbänk WB 621 med 7 utdragslådor. De två översta lådorna är utrustade med ett **Stahlwille verktygssortiment med 137 delar** som består av följande: Skruvnycklar, tänger, 1/4-tums och 1/2-tums hylsnycklar, slagverktyg, låsringstänger, skruvmejslar och kompletterande artiklar. De övriga 5 utdragslådorna kan ordnas individuellt.

Ett höjjusterbart hyllplan finns i skåpdelen. Skåpdelen och arbetsbänken har gemensam låsning. I leveransen ingår 4 nycklar.

Universalverktygssortimentet är med noggrann passform inlagt i tvåfärgade polyetencellplastinsatser, så att varje verktyg har sin bestämda plats i arbetsbänken.

Lådupplåsningen av verkstadsvagnen sker genom en centrallåsning med hjälp av ett cylinderlås på sidan med uttagbar nyckel. Arbetsbänken har en stor arbetsyta med arbetsskiva av multiplexbjörk, FSC-certifierad, 1150 x 500 x 30 mm. Kabeldragning kan ske genom två gummerade genomföringar och en demonterbar kabelränna på baksidan. Med pappersrullhållare och hålrastrer på sidan för krokar, t.ex. för större verktyg. De olje- och syrabeständiga hjulen (Ø125 mm) har ett trådskydd som skyddar lagren mot smuts och trådar, med två parkeringsbromsar.

leveransinnehåll:

Arbetsbänk: 1 st WB 621

Skruvnyckelsortiment, 22-delat: Vardera 1 st ringnyckel/fast skruvnyckel nr 613500 storlek 6; 7; 8; 10; 11; 12;

13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

5 st ringspärrnycklar storlek 8, 10; 13; 17; 19 mm
 1 st. enkel fast skruvnyckel största nyckelvidd 34 mm
 Tångsortiment, 4 delar: 1 st rörtång storlek 240 mm
 1 st kraftsidavbitare storlek 160 mm
 1 st plattrundtång storlek 200 mm
 1 st kombitång storlek 180 mm
 Hylsnyckelsortiment, 72 delar: 1/4 tum + 1/2 tum hylsnyckelsortiment, 52 delar
 1 st. bitssortiment med 1 st. skruvdragarhållare 21 delar
 Slagverktygssortiment, 7 delar: 1 st. låsmedshammare storlek 500 g.
 1 st skonhammare storlek 35 mm
 1 st plattmejsel storlek 175 mm
 2 st pinndornar storlek 150×6 mm; 3,4 mm
 1 st stans storlek 120×4 mm
 1st körnare storlek 100×10 mm
 Låsringtångsortiment, 4 delar: 4 st storlek A21; A2; J2; J21
 Skruvdragarsortiment + kompletteringsartiklar, 28 delar: 3 st. skruvdragare flr spår storlek 2,5; 4; 10 mm
 3 st skruvdragare för Phillips storlek PH1; PH2; PH3.
 1 st. vinkelskruvdragarsats för invändig Torx®, 8 delar
 1 st. vinkelsekantskruvdragarsats, 9 delar
 1 st kabelkniv
 1 st rullmåttband storlek 3 m
 1 st hopfällbar tumstock storlek 2 m
 1 st magnetlyftare Mini
 1 st stavlampa

OBS!:**Verktyget levereras löst.****Teknisk beskrivning**

Bredd	1150 mm
höjd	1045 mm
Djup	500 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
fyrkantsfäste	1/2 tum
fyrkantsfäste	1/4 tum
Cylinderlås	modulär låscylinde
Produktslag	Verkstadsvagn

Tillbehör

Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 6 mm	613500 6
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 24 mm	613500 24
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 16 mm	613500 16
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 14 mm	613500 14
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 22 mm	613500 22
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 17 mm	613500 17
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 7 mm	613500 7
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 15 mm	613500 15
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 21 mm	613500 21
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 12 mm	613500 12
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 10 mm	613500 10
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 8 mm	613500 8
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 18 mm	613500 18
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 13 mm	613500 13
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 19 mm	613500 19
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 11 mm	613500 11