

Garant**Verkstadssortiment, Antal verktyg: 22****Beställningsdata**

Ordernummer	955072 22
GTIN	4067263169178
Artikelklass	91A

Beskrivning**Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.

Cellplastbassortiment för en komplett utdragslåda - effektiv yta 20×20G.

Passar till:

GridLine Ready-to-go-arbetsbänkar, GridLine Vario arbetsbänkar med hurts 24G, GridLine hurts 24G, GridLine verktygsskåp 24×24G, GridLine utdragslådor 20×20G, GridLine XL ToolCar nr 914590.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 955072: 1 st

GARANT skjutmått nr 410100 storlek 150: 1 st

GARANT bygelmikrometer nr 420402 storlek 0–25: 1 st

GARANT rullmåttband nr 462201 strl 2,5: 1 st

GARANT vattenpass nr 467010 storlek 250: 1 st

GARANT dubbelskruvnyckel nr 610600 storlek 8×9; 10×11; 12×13 14×15; 17×19: 1 st vard.

GARANT sexkantvinkelskruvdragarsats med hållkula nr 627132 storlek 9: 1 st

GARANT skruvdragare för spår nr 660032 storlek 2,5; 4; 5,5.: 1 st vard.

GARANT skruvdragare för Phillips nr 667702 storlek 1; 2: 1 st vard.

GARANT ficklampa nr 081505 storlek 125: 1 st

GARANT kombinationstång nr 700940 storlek 160: 1 st

GARANT sidavbitare nr 724840 strl 160: 1 st

GARANT smideshammare nr 750110 storlek 200: 1 st

GARANT arbetsax nr 769240 storlek 175: 1 st

GARANT tångnyckel nr 813501 storlek 180: 1 st

GARANT universalkniv nr 845020: 1 st

Teknisk beskrivning

Lådornas effektiva yta i G	20×20
djup i G	20
bredd i G	20
Utförande	för utdragslåda i verktygsvagn
Antal verktyg	22
Djup	500 mm
Bredd	500 mm
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum
minsta lämpliga lådfronthöjd	100 mm
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 955072	952001 955072
Skjutmått mätområde 150 mm	410100 150
Bygelmikrometer mätområde 0-25 mm	420402 0-25
Rullmåttband med fönster bandlängd 2,5 m	462201 2,5
Vattenpassmed inkopplingsbar magnet Längd 250 mm	467010 250
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 10X11 mm	610600 10X11
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 12X13 mm	610600 12X13
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 14X15 mm	610600 14X15

Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 17X19 mm	610600 17X19
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 8X9 mm	610600 8X9
Sexkantvinkelskruvdragarsats, med stoppkulaförkromad Antal skruvmejslar 9	627132 9
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 2,5 mm	660032 2,5
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 4 mm	660032 4
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 5,5 mm	660032 5,5
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 1	667702 1
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 2	667702 2
LED-ficklampamed batterier Typ 125 mm	081505 125
Kombinationstång, förkromad, med 2K-grepphylsor totallängd 160 mm	700940 160
Sidavbitare förkromad med grepphylsor totallängd 160 mm	724840 160
Smideshammare medskyddskrage vikt utan skaft 200 g	750110 200
Industrisax med titanöverdrag totallängd 175 mm	769240 175
Tångnyckel totallängd 180 mm	813501 180
Universalkniv med 2K-handtagmed 3 knivblad, 18 mm	845020