



Verkstadvagn från Tool Rebel med verktygssortiment 9700, 94 delar, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	689200 1
GTIN	4000896249183
Artikelklass	66H

Beskrivning

Utförande:

Verkstadvagn i exklusiv Tool Rebel Design med 7 utdragslådor (5 låga, 2 höga). De två övre, platta lådorna är utrustade med ett högkvalitativt 94-delat professionellt verktygssortiment som består av följande: Skruvmejslar, 1/4 tums-hylsnycklar, ringnycklar och vinkelnnycklar. De övriga 5 utdragslådorna kan ordnas individuellt.

Universalverktygssortiment är måttexakt placerat i tvåfärgade insatser av polyetencellplast så att varje verktyg har en bestämd plats i verkstadvagnen. Den stora upplags- och arbetsytan är tillverkad av lösningsmedelsbeständig plast och är också helt tätad. Centrallåsningen sker genom ett cylinderlås som är monterat på sidan. De olje- och syrabeständiga hjulen kan vart och ett belastas med 250 kg och har precisionskullager och dubbel kulring i svänglagret.

leveransinnehåll:

Tool Rebel verkstadvagn: 1 St.

Skruvdragarset 1, 18-delar: Vardera 1 st skruvdragare för spår nr 662200 storlek 4; 5,5; 6,5

Vardera 1 st skruvdragare för spår VDI-isolerad nr 663100 storlek 2,5; 3,5

1 st. skruvdragare för spår, Stubby storlek 5,5 mm

Vardera 1 st skruvdragare för spår med genomgående klinga nr 660300 storlek 5,5; 7

Vardera 1 st skruvdragare för Phillips nr 668260 storlek 1; 2; 3

1 st. skruvdragare för Phillips, Stubby nr 668260 storlek 2S

Vardera 1 st skruvdragare för Pozidriv nr 668270 storlek 1; 2

1 st. elektronikskruvdragare för Phillips storlek PH0
 1 st elektronikskruvdragare för spår nr 664600 storlek 2,5
 Vardera 1 st skruvklo nr 666425 storlek 1; 3
 8000 A Zyklop spärrnyckel, 1/4 tum set, 37 delar: 1 st. Zyklop Speed spärrnyckel 1/4 tum nr 632390
 Vardera 1 st förlängning 1/4 tum 75; 150mm
 1 st kardanknut 1/4 tum
 1 st förlängning 1/4 tum "Wobble" längd 56 mm
 Vardera 1 st hylsnyckelinsats för utvändig sexkant 1/4 tum storlek 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm
 Vardera 1 st skruvdragarinsats för invändig Torx® 1/4 tum storlek TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
 Vardera 1 st skruvdragarinsats för invändig sexkant 1/4 tum, längd 28 mm, storlek 3; 4; 5; 6; 8 mm
 Vardera 1 st skruvdragarinsats för invändig sexkant, 1/4 tum, längd 100 mm storlek 4; 5; 6; 8 mm
 6003 Joker set 1, 19 delar: Vardera 1 st fast skruvnyckel / ringskruvnyckel Joker 6003 nr 613800 storlek 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
 1 st flasköppnare
 Vinkelnnyckelset 1, 20 delar: 1 st. vinkelskruvdragarsats för invändig sexkant med kulhuvud, 9 delar, metrisk storlek 1,5 – 10
 1 st vinkelskruvdragarsats för invändig Torx® med kulhuvud, 9 delar storlek TX8 – TX40
 1 st magnetiseringsapparat nr 666451 storlek 1
 1 st. STABILA fickmåttband (3 meter)

OBS!:**Verktyget levereras löst.****Teknisk beskrivning**

lådornas effektiva djup	398 mm
Antal lådor	7
Bredd	785 mm
Djup	518 mm
lådornas effektiva bredd	522 mm
höjd	1020 mm
tillverkarens beteckning	9700 Tool Rebel verkstadsvagn
Bärförmåga låda/utdragshylla	25 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
fyrkantfäste	1/4 tum

Cylinderlås	modulär låscylinder
Produktslag	Verkstadsvagn

Tillbehör

Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 5,5 mm	660300 5,5
Normskruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 4 mm	662200 4
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 8 mm	613800 8
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 14 mm	613800 14
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 13 mm	613800 13
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 7 mm	660300 7
Skruvdragare för Phillips med klinga av rundstål krysspårstorlek 3	668260 3
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtag isolerad mejselbredd b 3,5 mm	663100 3,5
Normskruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 5,5 mm	662200 5,5
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 11 mm	613800 11
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 6 mm	613800 6
Skruvdragare för Pozidriv med klinga av rundstål krysspårstorlek 1	668270 1
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 19 mm	613800 19
Elektronikerskruvdragare för spår Kraftform Micro mejselbredd b 2,5 mm	664600 2,5
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 12 mm	613800 12
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 17 mm	613800 17
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 16 mm	613800 16
Skruvhållare Typ 1	666425 1

Skruvdragare för Phillips med klinga av rundstål krysspårstorlek 1	668260 1
Normskruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 6,5 mm	662200 6,5
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 18 mm	613800 18
Skruvhållare Typ 3	666425 3
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 15 mm	613800 15
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 10 mm	613800 10
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 20 mm	613800 20
Skruvdragare för Phillips med klinga av rundstål krysspårstorlek 2	668260 2
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 2,5 mm	663100 2,5
Precisionsspärrskaft "Zyklop Speed", omställbart, 1/4 tum med svänghuvud och utstötare	632390
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 22 mm	613800 22
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 21 mm	613800 21
Skruvdragare för Pozidriv med klinga av rundstål krysspårstorlek 2	668270 2
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 7 mm	613800 7
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 24 mm	613800 24