



Sladdlöst blindnitmutterverktyg FireBird® Pro GE, Typ: CAS



Beställningsdata

Ordernummer	770540 CAS
GTIN	4007081102551
Artikelklass	74A

Beskrivning

Utförande:

Batteridrivnen apparat för blindnitmuttrar upp till M12 aluminium/stål och upp till M10 rostfritt stål.

Beskrivning:

I Bird Pro-serien satsar GESIPA på det tillverkarövergripande **CAS-batterisystemet**. Över 180 elektriska apparater – men bara ett batterisystem! Med Cordless Alliance System, förkortat CAS, kan tillverkarövergripande verktyg för många olika användningsområden enkelt kombineras med varandra tack vare enhetliga batterier och laddare,. Nu är också GESIPA en av de deltagande tillverkarna och CAS-systemet utöka smed batteridrivna nitverktyg. CAS-batteripackarna är extra hållbara och kraftfulla. De är allt efter utförandet baserade på litiumjon resp.LiHDeknik. Hos GESIPA kan sättverktygen som standard köpas med 2.0 Ah batteripackar – det kompakta 4,0 Ah-batteriet finns som tillbehör. Men naturligtvis kan också alla andra tillgängliga CAS-batteripackar användas med våra Bird Pro apparater.

Med sättkraften 20 000 N och den beprövade **borstlösa motorn** är Firebird® Pro Gold Edition både stark och extremt snabb och sätter blindnitmuttrar upp till M12 aluminium och stål och M10 rostfritt stål. **Eftersom inga slitageutsatta borstar används är motorn i FireBird Pro Gold Edition extremt hållbar**, nästan slitagefri och säkerställer tillförlitligt snabbaste möjliga sättfrekvenser. Sättapparatens styrs enbart via sättkraftinställningen. Blindnitmutterns gänga är då optimalt skyddad, och blindnitmuttern blir säkert förankrad i fogmaterialet. **Med sin 18,0 V batterenergi lämpar sig apparaten för flexibel kabelfri användning på bygplatser och**

inom industriell tillverkning. Påskruvningen av blindnitmuttern fungerar med optimerat vridmoment och automatiserat frånslag. Utlösningen av sättförloppet är funktionellt åskilt från påskruvningsprocessen, och sättförloppet har slutförts har Firebird® Pro en automatisk påskruvningsfunktion. Sättanordningen är robust, och med **ett slagåligt hölje** och genom **det balanserade tyngdpunktsläget** och det greppriktiga handtaget **blir ett arbete som inte tröttnar** möjligt.

Fördel:

- **Mycket kraftfull, hög kapacitet per batteriladdning.**
- **Enkel och säker fastsättning av blindnitmuttrar.**
- **Elektronisk styrning av den inställda slaglängden.**
- **Snabbväxelsystem för gängstift.**

leveransinnehåll:

Inklusive vardera 1 pinnskruv och munstycke M6, M8 och M10.

1 insexnyckel, 1 st. dubbel fast skruvnyckel nyckelvidd 24 x 27.

Litiumjonskjutbatteri nr 770524 och laddare nr 770528 storlek CAS i **L-BOXX**.

Teknisk beskrivning

för blindnitmuttrar av stål/aluminium	Upp till M12
slaglängd	10 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
batterikapacitet	2 Ah
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	1
nitningskraft	20000 N
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
vikt inklusive batteri	2,4 kg
Batterispänning	18 V
Produktslag	Blindnitapparat

Tillbehör

Litiumjonsnabbytesbatteri CAS kapacitet 2,0 Ah	770524 2,0
--	------------

Laddare Typ CAS

770528 CAS