

INNOVATEST

**Hårdhetsprovare Vickers, Typ: 459G2****Beställningsdata**

Ordernummer	495083 459G2
GTIN	2050002076006
Artikelklass	49G

**Beskrivning****Utförande:**

Provkraften väljs med via manöverpanel, provningen sker automatiskt. **Hårdhetsberäkningen** görs med hjälp av ett elektroniskt mätmikroskop. 4 objektiv med upp till 600 gångers förstoring. Moduluppbyggnaden möjliggör utbyggnad i efterhand upp till ett helautomatiskt system. Helautomatiskt revolverhuvud för upp till 6 positioner (4 objektiv och 2 inträngningskroppar).

**Norm:**

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

**leveransinnehåll:**

Driftklar basutrustning: Diamantpyramid 136 inklusive ASTM. ISO-provningcertifikat och fraktförpackning.

Objektiv 10 och 20 gånger, planbord Ø 60 mm.

**OBS!:**

**Leveransen debiteras separat.** Kontakta din mättekniker för kalibrering av de laststeg och procedurer som krävs. Beroende på testkraft och förväntad hårdhet kan ytterligare objektiv behövas. Utförande med integrerad PC och fler tillbehör på begäran.

**Teknisk beskrivning**

huvudlast provkraft	0,2 - 62,5 kg
---------------------	---------------

avläsning	0,1 HV
visning av hårdhetsvärde	5 siffror
datautgång	USB
Längd	544 mm
strömförsörjning	220 – 240 V / 50 Hz
visning	6,5 tum HD-färg-touchscreen
provningsförfarande	Vickers-Makro / Knoop
Bredd	323 mm
maximal provhöjd	210 mm
maximal provbredd	170 mm
betjäning	motordriven
vikt	80 kg
höjd	733 mm
inbyggt elektroniskt mätmikroskop	ja
Förstoring upp till (gångar)	600
Antal objektiv	4
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Hårdhetsprovare