

INNOVATEST**Hårdhetsprovare Mikro-Vickers, Typ: 401G2****Beställningsdata**

Ordernummer	495081 401G2
GTIN	2050002075580
Artikelklass	49G

Beskrivning**Utförande:**

Provkraften väljs med via manöverpanel, provningen sker automatiskt. **Hårdhetsberäkningen** görs med hjälp av ett elektroniskt mätmikroskop. 4 objektiv med upp till 600 gångers förstoring. Moduluppbyggnaden möjliggör utbyggnad i efterhand upp till ett helautomatiskt system. Helautomatiskt revolverhuvud för upp till 6 positioner (4 objektiv och 2 inträngningskroppar).

Norm:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

leveransinnehåll:

Driftklar basutrustning: Diamantpyramid 136 inklusive ASTM. ISO-provningcertifikat och fraktförpackning.

Manuell korstabell rörelseväg 25×25 mm, objektiv 10x och 50x förstoring.

OBS!:

Leveransen debiteras separat. Kontakta din mättekniker för kalibrering av de laststeg och procedurer som krävs. Beroende på testkraft och förväntad hårdhet kan ytterligare objektiv behövas. Utförande med integrerad PC och fler tillbehör på begäran.

Teknisk beskrivning

betjäning	motordriven
-----------	-------------

visning	6,5 tum HD-färg-touchscreen
datautgång	USB
vikt	75 kg
maximal provhöjd	125 mm
Längd	525 mm
strömförsörjning	220 – 240 V / 50 Hz
Bredd	323 mm
avläsning	0,1 HV
huvudlast provkraft	0,01 - 2 kg
visning av hårdhetsvärde	5 siffror
maximal provbredd	170 mm
provningsförfarande	Vickers-Makro / Knoop
höjd	688 mm
inbyggt elektroniskt mätmikroskop	ja
Förstoring upp till (gångar)	600
Antal objektiv	4
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Hårdhetsprovare