

INNOVATEST®

**Hårdhetsprovare Vickers, Typ: 455G2****Beställningsdata**

Ordernummer	495083 455G2
GTIN	2050002075597
Artikelklass	49G

**Beskrivning****Utförande:**

Provkraften väljs med via manöverpanel, provningen sker automatiskt. **Hårdhetsberäkningen** görs med hjälp av ett elektroniskt mätmikroskop. 4 objektiv med upp till 600 gångers förstoring. Moduluppbyggnaden möjliggör utbyggnad i efterhand upp till ett helautomatiskt system. Helautomatiskt revolverhuvud för upp till 6 positioner (4 objektiv och 2 inträngningskroppar).

**Norm:**

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

**leveransinnehåll:**

Driftklar basutrustning: Diamantpyramid 136 inklusive ASTM. ISO-provningcertifikat och fraktförpackning.

Objektiv 10 och 20 gånger, planbord Ø 60 mm.

**OBS!:**

**Leveransen debiteras separat.** DAKs-kalibrering kan som tillval utföras på uppställningsplatsen. Utförande med integrerad PC och fler tillbehör samt hårdhetsprovare på begäran.

**Teknisk beskrivning**

maximal provhöjd	210 mm
------------------	--------

Bredd	323 mm
avläsning	0,1 HV
betjäning	motordriven
strömförsörjning	220 – 240 V / 50 Hz
provningsförfarande	Vickers-Makro / Knoop
Längd	544 mm
datautgång	USB
höjd	733 mm
visning av hårdhetsvärde	5 siffror
vikt	80 kg
huvudlast provkraft	0,2 - 31,25 kg
visning	6,5 tum HD-färg-touchscreen
maximal provbredd	170 mm
inbyggt elektroniskt mätmikroskop	ja
Förstoring upp till (gångar)	600
Antal objektiv	4
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Hårdhetsprovare